

# カートリッジ純水器

## NCC



NCC-G-MB-250L

NCC-H-MB-250L

※ホースジョイントはオプションとなります。

※ホースは付属しませんのでご準備ください。

### 手軽に純水が得られるカートリッジ純水器

研究・開発などで少量の純水が必要な場合や、装置内（系内）の純水の純度を維持したい場合（装置組み込み）などに役立ちます。

ホース接続仕様とハウジングセット仕様の2種類から選定できます。

※ガasket仕様はNFHシリーズもしくはSFH-01Nのハウジングに適合します。

#### ガasket仕様適合ハウジング

- ①NFH-A-10-NCC(材質：ポリプロピレン+AS樹脂)
- ②NFH-NPP-10-NCC(材質：ポリプロピレン)
- ③NFH-H-10-NCC(材質：強化ナイロン)
- ④SFH-01N(材質：SUS316)

型 式		NCC-H-MB-250L	NCC-G-MB-250L	※1 NFHシリーズは「NCC用」としてご指定ください。標準のNFHは適合しません。 ※2 標準流量と大きく異なりますと、純水が得られません。 ※3 ホースは市販の口径サイズ10Aのものが適合します。 ◎ NCC-G-MB-250Lは製品の矢印銘板の向きに合わせ、ご使用ください。 ◎ 開封後はイオン交換が進行します。開封後は速やかにご使用ください。 改良のため、予告なしに仕様・外観を変更する場合がございます。
接続方法		ホース接続	ハウジングセット (NFHシリーズ、SFH-01N) ※1	
イオン交換樹脂量		820mL(K : A=1 : 1.7)		
材 質	容 器	ポリプロピレン		
	不織布			
	ホースジョイント(OP)	ポリアセタール	-----	
	ガasket	-----	EPDM	
最高使用温度		50℃		
最高使用圧力		0.5MPa		
標準流量		0.5L/min ※2		
本体重量		680g		
ホースジョイント径		3/8" ホース × 1/4" NPT ネジ ※3	-----	
寸 法	長 さ	247mm(ホースジョイントなし)	251mm	
		293mm(ホースジョイント付き)	-----	
外 径		φ74mm		

水を活かす—

**日本フィルター株式会社**  
Nihon Filter Co., Ltd.

<http://www.nihon-filter.com>

- 本 社／横浜市戸塚区上矢部町 2107-3  
TEL: 045 (811) 1531 FAX: 045 (812) 5211
- 仙台営業所／仙台市泉区泉中央 1-23-6  
TEL: 022 (772) 6050 FAX: 022 (772) 6051
- 名古屋営業所／名古屋市中区南大高 2-115  
TEL: 052 (622) 8562 FAX: 052 (622) 8563

- 大阪営業所／大阪府茨木市宮元町 7-22  
TEL: 072 (626) 8920 FAX: 072 (631) 6251
- 熊本営業所／熊本市東区沼山津 1-10-24  
TEL: 096 (274) 1515 FAX: 096 (368) 1545